






















桌上小型離心機 2206A



離心機配件 2206A

桌上小型離心機 2206A

Rotor/Bucket	Adapters																																				
<p>Angle rotor 12 x 15 ml Angle: 28°</p>  <p>訂購編號: 220.96 V01</p> <p>直徑 mm 長度 mm 訂購編號</p>	<p>最高轉速: 6000rpm 最大離心力: 4180xg 最大半徑: 10.4cm 加速時間: 40 / 70 sec 減速時間: 35 / 150 sec</p> <table border="1"> <tr> <td>15 ml</td> <td>15 ml</td> <td>15 ml</td> <td>7 ml</td> <td>5 ml</td> <td>1.5 ml</td> </tr> <tr> <td>Falcon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>105-125</td> <td>95-105</td> <td>95-115</td> <td>62-90</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>without</td> <td>without</td> <td>701.010</td> <td>701.011</td> <td>701.012</td> <td>701.000</td> </tr> </table>	15 ml	15 ml	15 ml	7 ml	5 ml	1.5 ml	Falcon												17	17	17	13	13	11	120	105-125	95-105	95-115	62-90	42	without	without	701.010	701.011	701.012	701.000
15 ml	15 ml	15 ml	7 ml	5 ml	1.5 ml																																
Falcon																																					
																																					
17	17	17	13	13	11																																
120	105-125	95-105	95-115	62-90	42																																
without	without	701.010	701.011	701.012	701.000																																

<p>Angle rotor 6 x 50 ml Angle: 28°</p>  <p>訂購編號: 220.97 V01</p> <p>直徑 mm 長度 mm 訂購編號</p>	<p>最高轉速: 6000rpm 最大離心力: 3823xg 最大半徑: 9.5cm 加速時間: 35 / 80 sec 減速時間: 35 / 150 sec</p> <table border="1"> <tr> <td>50 ml</td> <td>15 ml</td> <td>15 ml</td> </tr> <tr> <td>Falcon</td> <td>Falcon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>115</td> <td>120</td> <td>95-105</td> </tr> <tr> <td>without</td> <td>603.001</td> <td>603.001</td> </tr> </table>	50 ml	15 ml	15 ml	Falcon	Falcon					30	17	17	115	120	95-105	without	603.001	603.001
50 ml	15 ml	15 ml																	
Falcon	Falcon																		
																			
30	17	17																	
115	120	95-105																	
without	603.001	603.001																	

<p>Angle rotor 18 x 1,5/2,0 ml Angle: 45°</p>  <p>訂購編號: 220.95 V06</p> <p>直徑 mm 長度 mm 訂購編號</p>	<p>最高轉速: 6000rpm 最大離心力: 2938xg 最大半徑: 7.3cm 加速時間: 11 / 60 sec 減速時間: 10 / 30 sec</p> <table border="1"> <tr> <td>1,5 ml</td> <td>0,5 ml</td> <td>0,4/0,2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>without</td> <td>704.005</td> <td>704.004</td> </tr> </table>	1,5 ml	0,5 ml	0,4/0,2 ml				11	8	6	without	704.005	704.004
1,5 ml	0,5 ml	0,4/0,2 ml											
													
11	8	6											
without	704.005	704.004											

<p>Swing out rotor 6 x 5 ml Angle: 0-90°</p>  <p>訂購編號: 220.68 V04</p> <p>直徑 mm 長度 mm 訂購編號</p>	<p>最高轉速: 4000rpm 最大離心力: 1860xg 最大半徑: 10.4cm 加速時間: 8 / 35 sec 減速時間: 7 / 25 sec</p> <table border="1"> <tr> <td>5 ml</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> </tr> <tr> <td>75</td> </tr> <tr> <td>without</td> </tr> </table>	5 ml		13	75	without
5 ml						
						
13						
75						
without						



主機特色

- 微電腦自我檢測操作系統。
- 大型液晶顯示螢幕具背光功能。
- 電子式安全門鎖。
- 不平衡檢知保護系統。
- 超低噪音值60dB以下，最高轉速時。
- 符合國際安全認證 i.e. IEC 1010 規範。
- 不需工具即可更換離心轉子。



與眾不同的操作面板

- 飛梭單旋鈕操作簡單方便。
- 可同時顯示設定值與實際值。
- 可用轉速或離心力做設定，最小刻度50/10
- 超大時間設定範圍10sec to 99h59min
- 10組加速與減速設定。
- 防潑水操作面板。
- 簡約的操作設定即便帶著手套都不受影響。

本體規格

最高轉速 : 6000rpm 外觀尺寸: W28 x H26 x D37cm
 最大離心力: 4180xg 本體重量: 15Kg
 最大處理量: 6 x 50ml 電源需求: 120V / 60Hz
 轉速範圍 : 200 to 6000rpm
 with 50rpm Increments
 時間範圍 : 99h59min / 59min50sec
 in 1min / 10sec Increments

